


# lineaire portaalmanipulator EXCT-15- -

Artikelnummer: 8026575

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	15
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Lineair portaal
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Max. acceleratie	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	4,8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,1 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Geluidsdrukkniveau	70 dB(A)
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	10 ... 40 °C
Max. proceskracht in Z-richting	100 N
Nominale last bij maximale dynamiek	1,5 kg
Soort bevestiging	met bevestigingskit met sleufmoeren
Materiaal - opmerking	RoHS conform