



# contrastekker NECV-B2W3L-P-P12

Artikelnummer: 8105013

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Extra functies	Beschermingscircuit
Aansluitfrequentie	50
Kabeluitgang	haaks
Opmerking bij kabeluitgang	180° roteerbaar
Productgewicht	19,5 g
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon vorm B volgens industriestandaard 11 mm
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M3
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 27,6 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	20,4 ... 27,6 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	1 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Kabelschroefkoppeling	M15x1,5
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Geleider-nominale doorsnede	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	transparant
Materiaal schroefvergrendeling	Staal, vernikkeld
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal stekkercontact	Messing, vertind