

lineaire aandrijving DFPC-80-65-D

Artikelnummer: 8110817

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	80
Flensgatenpatroon	F07
Slag	65 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Armaturaansluiting volgens norm	ISO 5210
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Trekstangen Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,06 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0,6 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	8,7 ... 116 psi
Nominale bedrijfsdruk	0,6 MPa
Nominale werkdruk	6 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Trilbestendig	Transportcontrole met scherptegraad 1 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 1 volgens FN 942017-5 en EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Impactenergie in de eindposities	1,4 J
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	2.827 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	3.016 N
Luchtverbruik terugkerend per 10mm-slag	0,33 l
Luchtverbruik vooruitgaand per 10mm-slag	0,352 l
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	451 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	24,8 g
Productgewicht	1.630 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.230,3 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	61,8 g
Soort bevestiging	op flens volgens ISO 5210 met borstbout naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	Gegoten aluminium
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang afschraper	TPE-U(PU)
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal statische dichtingen	NBR
Materiaal trekanker	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal cilinderbuis	Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd