



# compacte cilinder ADN-32-35-A-PPS-A

Artikelnummer: 8179021

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                                   | Waarde                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Slag                                                      | 35 mm                                                                              |
| Zuigerdiameter                                            | 32 mm                                                                              |
| Zuigerstangschroefdraad                                   | M10x1,25                                                                           |
| Demping                                                   | PPS: Zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping                               |
| Inbouwpositie                                             | willekeurig                                                                        |
| Volgens norm                                              | ISO 21287                                                                          |
| Zuigerstangeinde                                          | Uitwendige schroefdraad                                                            |
| Positiedetectie                                           | voor naderingsschakelaar                                                           |
| Varianten                                                 | eenzijdige zuigerstangen                                                           |
| Bedrijfsdruk Mpa                                          | 0,15 ... 1 MPa                                                                     |
| Werkdruk                                                  | 1,5 ... 10 bar                                                                     |
| Werking                                                   | dubbelwerkend                                                                      |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                           |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                             |
| Corrosiebestendigheidklasse KBK                           | 2 - matige corrosieweerstand                                                       |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Cleanroomklasse                                           | ISO klasse 6                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                                      | -20 ... 80 °C                                                                      |
| Impactenergie in de eindposities                          | 1 J                                                                                |
| Dempingslengte                                            | 4 mm                                                                               |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour       | 415 N                                                                              |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 483 N                                                                              |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag                        | 60 g                                                                               |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag                        | 9 g                                                                                |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                                | 265 g                                                                              |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                            | 30 g                                                                               |
| Soort bevestiging                                         | met doorgangsboring<br>met inwendige schroefdraad<br>met toebehoren<br>naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting                                  | G1/8                                                                               |
| Materiaal - opmerking                                     | RoHS conform                                                                       |
| Materiaal flens schroef                                   | Staal                                                                              |
| Materiaal deksel                                          | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd                                                |
| Materiaal dichtingen                                      | TPE-U(PUR)                                                                         |
| Materiaal zuigerstang                                     | hooggelegeerd staal                                                                |
| Materiaal cilinderbuis                                    | Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd                                          |