


Napęd wahadłowy DSM-T-40-270-CC-FW-A-B

Numer części: 1145113

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Wielkość | 40 |
| Kąt amortyzacji | 16 deg |
| Zakres nastawy kąta obrotu | 0 ... 240 deg |
| Kąt obrotu | 0 ... 240 deg |
| Amortyzacja | CC: Amortyzatory z obu stron |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Precyzyjna regulacja | -6 deg |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Konstrukcja | Tłok łopatkowy |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 bar |
| Maks. częstotliwość obrotów przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.7 Hz |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. siła osiowa | 120 N |
| Maks. siła poprzeczna | 350 N |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 40 Nm |
| Dopuszczalny masowy moment bezwładności | 0.11 kgm ² |
| Waga produktu | 4 105 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał wałka napędowego | Stal Niklowanie |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |