

Kabel silnika


NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Numer części: 1450945

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do silnika skokowego EMMS-ST...](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	15
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	10
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	6
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	6
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 72 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Suitable for energy chains
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 80 mm
Średnica kabla	8 mm
Budowa kabla	6x0,75 Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0.75 mm ²
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Stopień ochrony	IP65
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	Szary