



Wyłącznik zbliżeniowy SIES-Q40B-PA-X-2L

Numer części: 150492

FESTO

indukcyjny, specjalny kształt.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Nominalna odległość przełączania	15 mm
Gwarantowana odległość przełączania	12.2 mm
Współczynniki redukcyjne	Aluminium = 0,3 Stal nierdzewna St 18/8 = 0,7 Miedź = 0,25 Mosiądz = 0,3 Stal St 37 = 1,0
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Powtarzalność	0.75 mm
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Z dwoma wyjściami
Maks. częstotliwość przełączania	100 Hz
Maks. częstotliwość przełączania DC	100 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy w zależności od temperatury	200 mA przy ≤ 50 °C 150 mA przy ≤ 85 °C
Spadek napięcia	3.5 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Obwód impulsowy
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	10 %
Prąd jałowy	≤ 40 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze elektryczne	Zaciski śrubowe
Materiał obudowy złącza	PA PBT
Przepust dla kabla	M20x1,5
Dopuszczalna średnica kabla	7.5 ... 12.5 mm
Wielkość	40x40x120 mm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Zabudowa czoła na równi z powierzchnią montażową
Waga produktu	230 g
Materiał obudowy	PET
Wskaźnik stanu gotowości	Zielona dioda LED
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L