

Zawór kulowy QH-QS-6-1/8

Numer części: 153487

FESTO

z przyłączem wtykowym QS.
Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	2/2 bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Sposób uruchomienia	Ręczny
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny	560 l/min
Wielkość nominalna	2.5 mm
Ciśnienie robocze MPa	-0.1 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Konstrukcja	Zawór kulowy
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	15 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS