


Łącznik wtykowy Y QSY-8-6

Numer części: 153154

★ Podstawowy program produkcyjny
redukcja.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 3.2 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-Y |
| Jednostka opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 14 bar |
| Ciśnienie robocze zależne od temperatury | -13.775 ... 203 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Waga produktu | 13 g |
| Liczba wyjść | 2 |
| Liczba linii zasilających | 1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | dla przewodu o średnicy zew. 8 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 6 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Niebieski |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |