

Łącznik wtykowy-L QSL-3/8H-5/16-U

Numer części: 153658

FESTO

z tulejką wtykową.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 4.9 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Kształt-L |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Waga produktu | 7.8 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Średnica tulejki wtykowej 3/8" |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 5/16" |
| Temperatura otoczenia Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |