

# Napęd wahadłowy DRQ-25- -270-PPVJ-A

Numer części: 154461



Produkt wycofywany z produkcji

do bezdotykowej sygnalizacji położenia, z nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych i kompensacją luzu przekładni.

Wariant z możliwością wyboru kąta obrotu od 181 do 269 stopni.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	25
Kąt amortyzacji	74.5 deg
Zakres ustawienia kąta z obu stron	-5 /+ 5 deg
Kąt obrotu	270 deg
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna, z regulacją
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zębatka/Zębnik
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	2.5 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	1.1 Hz
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Moment teoretyczny przy 6 bar	2.5 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.0008 kgm <sup>2</sup>
Ciężar elementu	1 510 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał wałka napędu	Stal do nawęglania
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU) NBR