


Siłownik okrągły EG-2,5-10-PK-2

Numer części: 15884

FESTO

Micro Pneumatic



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Średnica tłoka	2,5 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczkowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczek
Ciśnienie robocze	3.5 ... 7 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:...]]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	1.9 N
Teoretyczna min. siła powrotna sprężyny	0.5 N
Teoretyczna maks. siła powrotna sprężyny	1 N
Waga produktu	2 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Przyłącza pneumatyczne	PK-2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tłoczkosa	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Niklowany mosiądz