

# Siłownik płaski DZF-2 1/2"" - -A-P-A

Numer produktu: 162978

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	0,04 in...13 in
Ø tłoka	2 1/2 " "
Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-	0.4 deg
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sposób działania	dwustronnego działania
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Tłok owalny
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	1682 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	1870 N
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	337 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	22 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	25 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	1379 g
Przyłącze pneumatyczne	1/4 NPT
Materiał pokrywy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	FPM TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa