

Silnik serwo EMMS-AS-70-SK-HV-RRB-S1

Numer części: 1704796

FESTO

Bez przekładni.



Karta danych

Cecha	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 ... 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Zgodność z normą	IEC 60034
Klasa izolacji	F
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1	S1
Monitoring temperatury	Oporność-PTC
Stopień ochrony	IP65
Wykonanie wałka z wpustem	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Nominalne napięcie robocze DC	565 V
Napięcie nominalne DC	565 V
Typ uzwojenia wyłącznika	Gwiazda wew.
Liczba par biegunów	4
Jałowy moment obrotowy	1.62 Nm
Moment znamionowy	1.28 Nm
Szczytowy moment obrotowy	5.17 Nm
Prędkość znamionowa	7 400 1/min
Maks. liczba obrotów	8 200 1/min
Moc znamionowa silnika	992 W
Prąd znamionowy silnika	1.6 A
Prąd szczytowy	7.5 A
Stała silnika	0.798 Nm/A
Napięcie stałe, faza-faza	48.72 mVmin
Oporność uzwojenia faza-faza	11.935 Ohm
Indukcyjność uzwojenia faza-faza	19.741 mH
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	0.46 kgcm ²
Waga produktu	2 390 g
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka	75 N
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka	150 N
Czujnik położenia wirnika	Resolver
Interfejs czujnika położenia wirnika	Sygnal analogowy SIN/COS
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika	Indukcyjny
Moment trzymania hamulca	2 Nm
Napięcie robocze DC hamulca	24 V
Pobór mocy przez hamulec	11 W
Masowy moment bezwładności hamulca	0.07 kgcm ²
Cykle zadziałań hamulca zatrzymującego	10 milionów zadziałań jałowych (bez pracy tarcia)
MTTF, subkomponent	80 lat, encoder położenia obr. 1769 lat, hamulec zatrzymujący
MTTFd, subkomponent	160 lat, encoder położenia obr.