

# Siłownik okrągły DSAG-20- -PPV-A

Numer części: 171731  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym.](#)  
[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Przykładowy model



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 320 mm
Średnica tłoka	20 mm
Amortyzacja	PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	17 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	158.3 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	188.5 N
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	79 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	3.9 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	138 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	7.2 g
Przylączy pneumatyczne	M20x1,5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna