

Filtr-regulator ciśnienia LFR-3/4-D-5M-MAXI-NPT

Numer produktu: 173808

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Pozycja montażu	pionowo
Dokładność filtracji	5 µm
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Mak. ilość kondensatu	80 cm ³
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie robocze	1 bar...16 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.4 bar
Normalny przepływ nominalny	7600 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1370 g
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach za pomocą kątownika mocującego
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC