

# Jednostka obrotowo-liniowa DSL-40-125-270-P-S20-FF

Numer części: 175907

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia. Ruch obrotowy i liniowy może być realizowany niezależnie jeden od drugiego. Kąt obrotu 0° - 270°, możliwość regulacji przy pomocy zderzaków.

Tolerancja kąta obrotu na tłoczysku wynosi maksymalnie 2°. Przy montażu dodatkowych komponentów na wałku roboczym, nigdy nie można przekraczać maksymalnego momentu dokręcania 5,5 Nm.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kąt amortyzacji	2.1 deg
Nastawiany zakres kąta obrotu	270 deg
Skok	125 mm
Średnica tłoka	40 mm
Kąt obrotu	272 deg
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Dokładna nastawa	5 deg
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	Do czujników indukcyjnych Do czujników
Warianty	S20: Dwustronne tłoczysko z przelotowym otworem
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Z prowadzeniem ślizgowym
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Maks. prędkość uderzenia	500 mm/s
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	2 Hz
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Moment obrotowy przy 6 bar	20 Nm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	495 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	660 N
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0.00024 kgm <sup>2</sup>
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	170 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	5 000 g
Ciężar elementu	5 000 g
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T Z gwintem zewnętrznym Do wyboru:
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyska	Stal ulepszana cieplnie