

Siłownik okrągły DSAS-16- -PPV-A-Q

Numer części: 176271

FESTO

Pokrywa tylna z łożyskiem wahlwym, z kwadratowym tłoczyskiem.
Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 250 mm
Średnica tłoka	16 mm
Amortyzacja	PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kwadratowa prowadnica
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Długość amortyzacji	14 mm
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	103.7 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	120.6 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	35 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	4.9 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	56 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	2.2 g
Przyłącza pneumatyczne	M12x1
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna