


# Kołnierz wahliwy SNCB-80-R3

Numer części: 176948

FESTO



## Karta danych

| Cecha                               | Wartość  |
|-------------------------------------|--|
| Wielkość                            | 80   |
| W oparciu o normę                   | ISO 15552  |
| Warianty                            | Wysoka odporność na korozję                          |
| Klasa odporności na korozję CRC     | 3 – Wysoka odporność na korozję                      |
| Zgodność z PWIS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 | F5a  |
| Temperatura otoczenia               | -40 ... 90 °C  |
| Waga produktu                       | 632 g  |
| Uwaga dotycząca materiałów          | Zgodne z RoHS  |
| Materiał pierścienia mocującego     | Aluminium-odlew ciśnieniowy<br>Z pokryciem ochronnym |
| Materiał trzpienia                  | Stal wysokostopowa, nierdzewna                       |
| Materiał łożyska                    | Tworzywo sztuczne                                    |
| Materiał tarczy                     | Stal ocynkowana                                      |
| Materiał śrub                       | Stal wysokostopowa, nierdzewna                       |
| Materiał elementu zabezpieczającego | Stal sprężynowa, ocynkowana                          |