

# Moduł dociskowy EV-63-5

Numer części: 184859

FESTO

z funkcją wycofania



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	5 mm
Powierzchnia docisku	Ø 63
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	≤ 6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Waga produktu	100 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącza pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)