

# Złącze wtykowe-L, wysokie QSSL-G1/4-6

Numer produktu: 186129

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość   |
|--|---|
| Wielkość                                       | Standard  |
| Średnica nominalna                             | 4.3 mm  |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający  |
| Pozycja montażu                                | dowolny   |
| Konstrukcja                                    | Kształt L, długi<br>Zasada Push Pull  |
| Wielkość opakowania                            | 10  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Klasyfikacja morska                            | patrz certyfikat  |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...80 °C  |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 9 Nm  |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%   |
| Waga produktu                                  | 25 g  |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny rozm. 17  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G1/4   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm   |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS   |
| Materiał obudowy                               | PBT   |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen   |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR   |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa   |