

Siłownik okrągły DSEU-8-25-P-A

Numer części: 188773

FESTO

Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	25 mm
Średnica tłoka	8 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	0 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	23 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	30 N
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	4.3 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	2.3 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	14.4 g
Sposób montażu	Z osprzętem
Przyłącza pneumatyczne	M3
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna