


Przyssawka ESS-8-SF

Numer produktu: 189282

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	20 mm
Średnica nominalna	2 mm
Średnica czaszy przyssawki	8 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.03 cm ³
Sprawność impulsu wyrzutowego	4 bar
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 2
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...200 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	2.3 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	3.5 N
Waga produktu	0.2 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Średnica wewnętrzna 4 mm
Kolor	szary
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	FPM