


Moduł fieldbus CPX-FB36

Numer części: 1912451

FESTO

do modułowego terminala elektrycznego CPX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Protokół	EtherNet/IP Modbus TCP
Wymiary B x L x H	(łącznie z blokiem łączącym) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Waga produktu	125 g
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Diody LED specyficzne dla produktu	M: Modyfikacja, parametryzacja PL: Zasilanie dla wyjść PS: PS: Zasilanie elektroniki, zasilanie czujników SF: Błąd systemu
Diody LED specyficzne dla magistrali	MS: Status modułu NS: Status sieci TP1: Sieć aktywna Port 1 TP2: Sieć aktywna Port 2
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Diagnostyka zorientowana na kanał i moduł Napięcie modułów poniżej wartości nominalnej Pamięć dla diagnostyki
Elementy obsługowe	Przełącznik-DIL
Interfejs Fieldbus	2x gniazdo, M12x1, 4pin, D-codiert
Maks. pojemność adresowa dla wejść	64 Byte
Maks. pojemność adresowa dla wyjść	64 Byte
Parametryzacja	Sposób zachowania się diagnostyki Reakcja Fail-safe Wymuszanie stanu kanałów Zachowanie w trybie Idle Signal-Setup Parametry systemu
Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s
Wsparcie dla konfiguracji	Plik EDS Eksport L5K z CPX-FMT
Dodatkowe funkcje	- Acykliczny dostęp do danych przez "Explicit Message" Acykliczny dostęp do danych przez Ethernet EtherNet/IP Quickconnect - Adres-IP przez DHCP, przełącznik-DIL lub panel operatorski Integrated Switch Diagnostyka zorientowana na kanał przez fieldbus Topologia pierścienia (DLR)

Cecha	Wartość
	Start-up parametryzacji w normalnym tekście przez fieldbus Stan systemu może być wyświetlany przy użyciu danych procesowych
Zakres napięcia roboczego DC	18 ... 30 V
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Własny pobór prądu przy napięciu roboczym	Typ. 100 mA