


Zbiornik sprężonego powietrza VZS-20-B

Numer produktu: 192161

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Objętość	20 l
Pozycja montażu	Spustem kondensatu do dołu
Spełnia normę	EN 286-1
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodne z dyrektywą UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azot
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...100 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...100 °C
Maks. moment dokręcenia gwintu przyłącza	130 Nm
Maks. moment dokręcenia spustu kondensatu	27 Nm
Waga produktu	9000 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze do spustu kondensatu	G3/8
Przyłącze pneumatyczne	G1
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Stal powlekana proszkowo