

Zespół przygotowania powietrza LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD-A


Numer części: 192464

Classic - Nie stosować w nowych projektach

FESTO

składa się z filtra-regulatora ciśnienia, zaworu załączającego z cewką 24V DC bez wtyczki, zaworu wolnego rozruchu, z kątownikami mocującymi. Z automatycznym spustem kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Zawór załączający On/Off Filtr-regulator z manometrem Bezpieczny zawór załączający
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze	3 ... 12 bar
Zakres regulacji ciśnienia	2.5 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	2 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [:-:-] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	3 300 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przylącze pneumatyczne 1	G3/4
Przylącze pneumatyczne 2	G3/4
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC