

Zespół przygotowania powietrza LFRS-1/4-D-MIDI-KD-A

Numer części: 195043



Classic - Nie stosować w nowych projektach

z blokowaną głowicą regulatora i z manometrem, nominalne ciśnienie 12 bar, do powietrza nieolejonego.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Midi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z zintegrowanym zamkiem
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	40 µm
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Konstrukcja	Zawór załączający On/Off Filtr-regulator z manometrem Bezpieczny zawór załączający
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze	3 ... 12 bar
Zakres regulacji ciśnienia	2.5 ... 12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.25 bar
Normalny przepływ nominalny	1 440 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--:] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	2 340 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pojemnika	PC