


Zespół obejmy wahliwej DAMT-V1-40-A

Numer części: 2214899

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	387.5 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał czopów obrotowych	Stal ocynkowana
Materiał elementu zaciskowego	Stal ocynkowana
Materiał pręta	Stal wysokostopowa, nierdzewna