


# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-3X0,5-BL

Numer produktu: 197382

FESTO



## Karta danych

| Cechy   | Wartość  |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna                                   | 3 mm   |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu   | 12 mm  |
| Średnica wewnętrzna-Ø                                 | 2.1 mm   |
| Min. promień gięcia                                   | 6 mm   |
| Informacja o zastosowaniu                             | TPE-U na bazie eteru   |
| Właściwości przewodu                                  | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury        | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi  |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                       | Woda: ciśnienie robocze w zależności od temperatury, patrz wykres, maks. 0,3 MPa przy temp. 0 - 60°C   |
| Certyfikacja  | TÜV  |
| Jednostka certyfikująca                               | B 013277 0506 00   |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu)  |
| Próba ogniowa materiału                               | UL94 HB  |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L   |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Klasa Cleanroom                                       | Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1  |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                     | patrz rozszerzone informacje o materiale   |
| Temperatura otoczenia                                 | -35 °C...60 °C   |
| Waga produktu według długości                         | 0.0042 kg/m  |
| Przylącze pneumatyczne                                | do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 3 mm  |
| Kolor   | niebieski  |
| Twardość w skali Shore'a                              | D 52 +/-3  |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał przewodu                                     | TPE-U(PU)  |