

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PPS-6-15-1/4-BL

Numer części: 19797

FESTO

z 2 złączami na końcu i podkładkami uszczelniającymi, poliamidowy
(nie zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym).



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość robocza	15 m
Średnica zewnętrzna	7.8 mm
Długość po zablokowaniu	0.8 m
Średnica wewnętrzna	6.2 mm
Średnica uzwojenia	75 mm
Liczba zwojów	86
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 17.2 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	11 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	500 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint zewnętrzny G1/4
Kolor	Niebieski
Materiał gwintu przyłączeniowego	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał ochronnika przeciwzgięciowego	Stal Ocynkowana
Materiał przewodu	Poliamid 12