


Skrzynka z czujnikami SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1

Numer części: 3998918

FESTO

Dla sygnalizacji elektrycznej i monitorowania położenia zaworów procesowych, które są napędzane przez napędy ćwierćobrotowe, elektromechaniczna zasada pomiaru.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Kątowna
W oparciu o normę	EN 60947-5-1 ISO 5211
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	AEx d IIB T5 Gb Ex d IIB T5 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US)
Ex-Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Certyfikat	CSA 263311
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Sposób pomiaru	mechaniczny/elektryczny Przy pomocy czujników
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	Z zestykami
Funkcja elementu przełączającego	Przełącznik, dwubiegunowy
Maks. prąd wyjściowy AC	3 A
Maks. prąd wyjściowy DC	6 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Przylącze elektryczne	14-pin Zaciski śrubowe
Możliwy do podłączenia nominalny przekrój przewodu	0.25 ... 2.5 mm ²
Przepust dla kabla	1/2 NPT
Sposób montażu	Na kołnierzu wg ISO 5211 Przy pomocy kątownika mocującego
Podłączenie dla pozycjonera i czujnika położenia zgodne z normą	VDI/VDE 3845 Wielkość AA 1
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	1 700 g
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy, aluminiowy, malowany

Cecha	Wartość
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał kątownika mocującego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał wskaźnika	PC
Materiał pierścienia osadczego rozprężnego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał tarczy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wskaźnik położenia	Żółty/czerwony
Zakres ustawienia monitorowanego kąta	0 ... 90 deg
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP67 NEMA 4/4X
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Odporność na wibracje	Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień zanieczyszczenia	3