



Zawór VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19

Numer części: 4514738

FESTO

3/2 monostabilny, głowica dla montażu cewki F19, NAMUR



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	51 mm
Normalny przepływ nominalny	601 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór grzybkowy z pilotem
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Certyfikat	TÜV 968/V 1251.00/21
Wielkość nominalna	6 mm
Rodzaj uszczelnienia	Twardy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Funkcja bezpieczeństwa	Bezpieczne odpowietrzenie
Safety Integrity Level (SIL)	Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 3 High Demand do SIL 3 Low Demand mode
Uwaga do ciśnienia roboczego	0 - 0,8 bar przy zew. zasilaniu pilotów
Przepływ Kv napowietrzanie	0.55 m3/h
Przepływ Kv odpowietrzanie	0.99 m3/h
Normalny przepływ nominalny 2-3	1 085 l/min
Czas przełączania przy wyłączeniu	18 ms
Czas przełączania przy włączeniu	24 ms
Medium robocze	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Waga produktu	600 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 Układ przyłączy NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium