

Siłownik kompaktowy DPDM-6-10-S-PA

Numer części: 4830910

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 mm
Średnica tłoka	6 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Konstrukcja	Tłok Tłoczkowy Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Jednostronne tłoczek
Ciśnienie robocze MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2.5 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 6
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	13 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	13 N
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	3 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	0.6 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	21 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	6.3 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczkowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna