


Zawór kulowy

VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14

Numer części: 4802244

FESTO

Stal nierdzewna do stosowania w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, 2/2, średnica nominalna 1/2", kołnierz górny F0304, PN16, zaciski zgodne z DIN 32676-B, elektropolerowane.
Festo jest tylko sprzedawcą tego produktu, a nie producentem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	Zacisk wg DIN 32676 seria B
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Rysunek otworowania kołnierza	F0304
Średnica wewnętrzna	18.1 mm
Średnica nominalna DN	15
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	16
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	7 Nm
W oparciu o normę	DIN 32676 ISO 5211
Medium	Para Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--:] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Temperatura medium	-20 ... 200 °C
Przepływ Kv	46 m ³ /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla obudowy	1.4409
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE, modyfikowany
Materiał uszczelnień	FPM PTFE
Materiał kuli	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla kuli	1.4409
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Waga produktu	830 g
Dopuszczenie	3-A Sanitary CRN
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję