

Kabel enkodera NEBM-M12G8-E-7.5-N-R3G8

Numer produktu: 5212314

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Waga produktu	450 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	okrągły
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	8
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	8
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	prostokątne
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	RJ45
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	8
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	8
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...30 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Długość kabla	7.5 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	48 mm
Średnica kabla	5.8 mm
Budowa kabla	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ² ekranowany
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.15 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	IP30 do wtyczki Sub-D w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...80 °C

Cechy	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	czarny