

Złącze-T TJK-3/8

Numer produktu: 4951

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby drążonej	Aluminium anodowane
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy