

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-6X1-BR

Numer części: 525462

FESTO

odporne na ogień



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	26.5 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Min. promień gięcia	12 mm
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.7 MPa -0.95 ... 7 bar -13.775 ... 101.5 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 145 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	For unpressurised use up to 90 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.02 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 6 mm dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm dla złączek nasadkowych - średnica wew. 4 mm
Kolor	Brązowy
Uwagi do koloru	Z powodu ochrony przed zapłonem odchylenie od standardowego koloru
Twardość wg Shore'a	D 54 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)