

Filtr-regulator ciśnienia LFR-M5-D-7-O-5M-MICRO

FESTO

Numer części: 526275

Classic - Nie stosować w nowych projektach

Gwinty przyłączeniowe w obudowie, bez manometru, ręczny spust kondensatu.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Micro
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru
Maks. ilość kondensatu	3 cm ³
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowane M5
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Normalny przepływ nominalny	110 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:·] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	94 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał pojemnika	PC