


Chwytnak równoległy HGP-20-A-B-G1

Numer części: 525890

FESTO

samocentrujący, można użyć do chwytania wewnętrznego i zewnętrznego, z bezdotykowa sygnalizacja położenia. Z utrzymywaniem siły chwytu, otwieranieG1.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	20
Skok na szczękę chwytaka	6.5 mm
Maks. dokładność zamiany	0.2 mm
Dokładność powtarzalności chwytaka	≤ 0.04 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	Równoległe
Zabezpieczenie siły chwytania	Podczas otwierania, G1
Konstrukcja	Dźwignia
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	5 ... 8 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 6 bar	30 ms
Min. czas zamknięcia przy 6 bar	48 ms
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 μ m Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 μ m
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	10 ... 60 °C
Maks. siła na szczękę chwytaka Fz, dynamiczna	15 N
Maks. siła na szczękę chwytaka Fz, statyczna	150 N
Maks. moment na szczękę chwytaka Mx - dynamiczny	0.6 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka Mx - statyczny	6 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka My - dynamiczny	0.6 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka My - statyczny	6 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka Mz - dynamiczny	0.6 Nm
Maks. moment na szczękę chwytaka Mz - statyczny	6 Nm
Ciężar elementu	402 g
Sposób montażu	Do wyboru: Z otworem przelotowym Z gwintem wewnętrznym
Przylączka pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał zaślepki	PA
Materiał obudowy	Stop aluminium Twarde anodowanie
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa, nierdzewna