

Przyłącze elektryczne MHAP-PI-1

Numer produktu: 532182

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ mocowania | Zatrząsk |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 6 g |
| Przyłącze elektryczne | 2-pin Gniazdo wtykowe |
| Zakres napięcia roboczego DC | 60 V |
| Obciążalność prądowa | 3 A |
| Długość kabla | 1 m |
| Średnica kabla | 1 mm |
| Budowa kabla | 2 x 0,14 mm ² |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...80 °C |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -20 °C...50 °C |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał styków | Stop miedzi ocynowany |