


Złącze wtykowe-L QBML-1/8-1/8-U-M

Numer produktu: 533232

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 0,098 in |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pokrycie |
| Konstrukcja | Kształt L |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | 0 °C...60 °C |
| Waga produktu | 204 un |
| Typ mocowania | Sześciokąt zewnętrzny rozm. 10 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R1/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 1/8" " |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita | 32 °F...140 °F |
| Kolor pierścienia zwalniającego | szary |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał uszczelki gwintu | NBR |
| Materiał pierścienia zwalniającego | Polioksymetylen |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |