

# Zawór kulowy VAPB-1 1/4-F-40-F0405

Numer części: 534307

FESTO

Mosiądz, średnica nominalna 1 1/4", kołnierz górny F0405, PN40.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1 1/4
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Rysunek otworowania kołnierza	F04 F05
Średnica nominalna DN	32
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	40
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	15 Nm
Moment zrywający przy różnicy ciśnień 1 MPa (10 bar, 145 psi)	11.9 Nm
W oparciu o normę	ISO 5211
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Temperatura medium	-20 ... 150 °C
Przepływ Kv	121 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz Niklowanie
Numer materiału dla obudowy	2.0402 CW617N
Materiał uszczelnień	HNBR PTFE
Materiał kuli	Mosiądz Twarde chromowanie
Numer materiału dla kuli	2.0402 CW617N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału dla wałka	2.0401 CW614N
Waga produktu	1 300 g
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję