

Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-QB-1/4-U

Numer części: 534658

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Przyłącze pneumatyczne 1	QB-1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Sposób uruchomienia	Ręczny
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów Z gwintem zewnętrznym
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	8.44 cfm
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	6.5 ... 8.62 cfm
Temperatura otoczenia	32 ... 140 °F
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-13.8 ... 116 Psi
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13.8 cfm
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13.8 ... 14.3 cfm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	32 ... 140 °F
Maks. moment dokręcający	5.2 ft-lbf
Waga produktu	0.7 oz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz Niklowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby drażonej	Mosiądz Niklowanie
Materiał pierścienia zwalnającego	POM
Materiał głowicy radełkowanej	Mosiądz Niklowanie
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz Niklowanie
Materiał przyłącza obrotowego	Wzmocnione PBT