

# Zacisk liniowo-obrotowy CLR-12-20-L-P-A

Numer części: 535434

FESTO

System zacisków z ruchem liniowym i obrotowym 90 stopni w lewo.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok całkowity	29 mm
Średnica tłoka	12 mm
Gwint na tłoczysku	M3
Kąt obrotu	90 deg +/- 4 deg
Skok zacisku	20 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Kierunek obrotu	W lewo
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Skuteczna siła zacisku przy 0,2 MPa (2 bar, 29 psi)	12 N
Skuteczna siła zacisku przy 0,4 MPa (4 bar, 58 psi)	23 N
Skuteczna siła zacisku przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	34 N
Maks. moment dokręcający śruby szczęki dociskowej	1.2 Nm
Siła teoretyczna docisku przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	51 N
Waga produktu	160 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał śruby kołnierzej	Stal Ocynkowana
Materiał pokrywy	Stop aluminium Powłoka ochronna
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium Anodowany