

# Gniazdo łącznika KD4-3/8-I

Numer produktu: 531637

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.2 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...12 bar
Normalny przepływ nominalny	1350 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	21.5 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	82 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS