



Generator podciśnienia VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1-A

Numer części: 532643

FESTO

z impulsem wyrzutowym. Standard, wysoka wydajność wysysania, szerokość zabudowy 14 mm, kształt-T z gwintem wewnętrznym i otwartym tłumikiem hałasu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.95 mm
Raster	14 mm
Konstrukcja tłumika hałasu	Normalnie otwarty
Pozycja zabudowy	Dowolna
Charakterystyka generatora podciśnienia	Standard Duża wydajność wysysania
Zintegrowane funkcje	Pneumatyczny impuls wyrzutowy Otwarty tłumik hałasu
Konstrukcja	Kształt-T
Ciśnienie robocze dla maks. przepływu wysysania	5 bar
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. zakres wysysania w odniesieniu do atmosfery	40.5 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.62 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Zalecenia dla czyszczenia	Ług mydlany
Poziom ciśnienia akustycznego przy znamionowym ciśnieniu roboczym	72 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	0.5 Nm
Waga produktu	50 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 3	Otwarty tłumik hałasu
Przylącze podciśnienia	G1/8
Materiał gwintu przyłączeniowego	Anodowany stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy odbiorczej	POM
Materiał obudowy	Wzmocnione PA Wzmocniony POM
Materiał tłumika hałasu	PE
Materiał śrub	Stal
Materiał dyszy nadawczej	Stop aluminium