


Filtr podciśnieniowy VAF-PK-3

Numer części: 535883

FESTO

Wpinany w przewód pneumatyczny.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wkładka filtracyjna	50 µm
Ciśnienie robocze	-0,95 ... 0 bar
Uwaga do ciśnienia roboczego	Tylko do zastosowań w otwartych systemach podciśnieniowych
Natężenie przepływu przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10, 875 psi)	50.8 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	4 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącza pneumatyczne	PK-3 z nakrętką kołpakową
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał filtra	Oplot PA
Materiał obudowy	PA
Możliwość impulsu wyrzutowego	≤ 8 bar