

Smarownica MS12N-LOE

Numer produktu: 535044

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Ciśnienie robocze	1 bar...16 bar
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania	400 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Lepkość oleju	ISO VG 32
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej