


Portal liniowy DHSL-2DGPL40S-HMP25

Numer części: 543010

FESTO

składa się z napędu bezłeczkowego z pasywną osią prowadzącą i modułową osią handlingową, wysoka dynamika z Soft Stop, precyzja, mocna konstrukcja. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 4,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	HMP-25
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Z	x1
Skok, oś-Z	0 ... 400 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	2x DGPL-40-SPC11
Typ napędu, oś-Y	Serwopneumatyczny
Położenie pośrednie, oś-Y	x2
Skok, oś-Y	0 ... 1 600 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm ± 1 mm