


Portal trójwymiarowy DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-DGEA25

Numer części: 543046

FESTO

składa się z osi elektrycznej z paskiem zębatym, z prowadzeniem na rolkach, pionowej elektr. osi wysięgnikowej, precyzyjne pozycjonowanie. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymanie Państwo niezobowiązująca ofertę na wasze zapytanie. Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal trójwymiarowy 4,0
Obciążenie użyteczne	0 ... 10 kg
Napęd, oś-Z	DGEA-25
Typ napędu, oś-Z	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym DGEA
Położenie pośrednie, oś-Z	Dowolna
Skok, oś-Z	0 ... 600 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Napęd, oś-Y	2x DGE-40-ZR-RF
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach 2x
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Napęd, oś-X	DGE-40-ZR-RF
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na rolkach
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 3 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	± 0,1 mm ± 0,1 mm